



DJ/CLUB

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

La vida útil prolongada de casi todas las lámparas Halogen Low Voltage se extiende más gracias a la exclusiva tecnología P3 desarrollada por Philips. Esto permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas y de esa manera se extiende la vida útil de la lámpara, se reducen los fallos prematuros y se incurre en menos costes de mano de obra por mantenimiento. Además, la tecnología P3 garantiza la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad y permite utilizar las lámparas en cualquier posición de funcionamiento, lo que hace posible diseñar luminarias mas compactas. Asimismo, el filamento compacto produce una luz blanca limpia y alta intensidad de haz para obtener colores naturales auténticos en el escenario, sin puntos calientes.

Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Base de casquillo | GX5.3 [GX5.3] |
| Código Philips | 13163 |
| Código Ansi | ELC-10H |
| Código LIF | A1/259-10H |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [cualquiera] |
| Aplicación principal | Disco/Teatro |
| Fallos vida útil hasta 50% (nom.) | 1000 h |

| Datos técnicos de la luz | |
|--|-----|
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 100 |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom) | 250 W |
| Voltaje (nom.) | 24 V |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |

| Mecánicos y de carcasa | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de bombilla | Cuarzo sin filtro UVA |
| Acabado del reflector | Lisa |
| Dimensiones de filamento An x Al | - |

| Requisitos de diseño de luminaria | |
|-----------------------------------|---------|
| Temperatura de lámpara (máx) | 900 °C |
| Temperatura de pinzamiento (máx.) | 400 °C |
| Distancia de trabajo WD | 31,7 mm |


| Datos de producto | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Código de producto completo | 871150043686330 |
| Nombre de producto del pedido | ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 |
| EAN/UPC - Producto | 8711500436863 |

DJ/CLUB

| | |
|--|--------------|
| Código de pedido | 43686330 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 24 |
| N.º de material (12NC) | 924913220540 |

| | |
|-------------------|----------|
| Peso neto (pieza) | 0,024 kg |
|-------------------|----------|

Plano de dimensiones



Product

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

13163 ELC/10H 250W GX5.3 24V

