PHILIPS

Lighting



Halogen Clickline 230V

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G9 [G9]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2.000 h
Nombre de cycles d'allumage	8.000
Durée de vie nominale (heures)	2.000 h
Type de lampe	Halogen
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	590 lm
Coordonnée chromatique X	0,452
Coordonnée chromatique Y	0,409
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	15 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	44 W
Courant lampe (nom.)	0,18 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T13 [T 13 mm]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	44 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423238


Données du produit	
Nom du produit de la commande	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Halogen Clickline 230V

Nom de produit complet	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Code EOC	872790086401400
Code de commande	86401400
Code 12NC	925640844205
Code de commande local	ECOHALOCAP42WG9
Quantité par pack	1

Code EAN – Produit/Boîte	8727900864014
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900864038

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.