



Halogen Classic P45

Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Le lampadine Philips Halogen Classic sono contraddistinte dall'abituale forma classica. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	2.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	2.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	630 lm
Temperatura del colore correlata	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	15,0 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	42,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,18 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il	massina intensità luminosa istantanea s
60% del flusso luminoso	
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Nome completo prodotto	Halogen Classic 42W E14 230V P45
	1CT/15 SRP
Full EOC	872790083148101
Codice d'ordine	
Codice d'ordine	83148101
Codice d'ordine Codice materiale (12NC)	83148101 925648144222
Codice materiale (12NC)	925648144222
Codice materiale (12NC) Codice locale	925648144222 ECSFE42CLE14
Codice materiale (12NC) Codice locale Numeratore SAP - Quantità per confezione	925648144222 ECSFE42CLE14
Codice materiale (12NC) Codice locale Numeratore SAP - Quantità per confezione EAN/UPC - Prodotto/scatola	925648144222 ECSFE42CLE14 1 8727900831481

Datasheet, 2023, Aprile 30 Dati soggetti a modifiche

Halogen Classic P45

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.