Capsule a bassa tensione 3.000 h

Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Capsula alogena a bassa tensione. Soluzione ideale per apparecchi per illuminazione decorativi di piccole dimensioni anche senza vetro di copertura grazie alla protezione filtro anti UV della lampada. La capsula alogena compatta offre luce bianca vivida per una lunga durata.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4 [G4]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	3.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	12.000
Durata specificata (ore)	3.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	85 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,46
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,411
Temperatura del colore correlata	2750 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	12,3 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,58 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	Massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V
Tensione (Nom)	12 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T9 [T 9 mm (T9)]

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	423248

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F

Capsule a bassa tensione 3.000 h

Nome completo prodotto	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682786400
Codice d'ordine	82786400
Codice materiale (12NC)	925723217101
Codice locale	CAPS7G4
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696827864
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8718696827888

Disegno tecnico



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.