PHILIPS

Lighting



Kapsuły LV 3000 h

G A↑G

Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Niskonapięciowa kapsuła halogenowa. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw oświetleniowych. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają użytkowanie bez klosza. Kompaktowa kapsuła halogenowa generuje wyraziste światło białe przez cały, długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GY6.35 [GY6.35]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	3 000 h
Cykl Przełączania	12 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	3 000 h
Lighting Technology	Halogen
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	225 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,444
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,407
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	16,6 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	14,3 W
Lamp Current (Nom)	1,167 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423252


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F

Kapsuły LV 3000 h

Pełna nazwa produktu	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F
Full EOC	871869682777200
Kod zamówienia	82777200
Materiał Nr (12NC)	925723517101
Numerator - Quantity Per Pack	1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696827772
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC – Opakowanie	8718696827796

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.