



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Tensione (Nom)	
Attacco	G23		60 V
Vita al 50% di guasti (Nom)	1.000 ore	Tensione (Nom)	60 V
Vita utile (Nom)	2.000 ore	Meccanica e corpo	
Dati tecnici di illuminazione		Forma lampadina	2XT12
Codice colore	210 [leadfree 360 glass (10)]	UV	
Designazione colore	UltraViolet A	Radiazione UV-A 100 h (IEC)	1,66 W
Coordinata Y cromaticità (Nom)	227	Dati del prodotto	
Coordinata cromatica Y (Nom)	212	Nome prodotto ordine	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Deprezzamento UV a 2000 h	20 %	Nome completo prodotto	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Funzionamento e parte elettrica		Full EOC	871150095194680
Consumo energetico	8,6 W	Descrizione codice locale	PLS910
Corrente lampada (Nom)	0,17 A	Codice d'ordine	95194680

Actinic BL PL-S/PL-L

Codice materiale (12NC)	927901721008
Codice locale	PLS910
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500951946


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	60
EAN/UPC - Case	8711500951960

Disegno tecnico



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

