



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	2G11 [2G11]	82	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	18,0 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,375 A
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	1.200 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W		

MASTER PL-L 4P


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423262

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150070668340
Bestellcode	70668340


Material-Nr. (12NC)	927903008370
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500706683
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500710734

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25

