



MASTER PL-L 4 stift



MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L är ett linjärt kompakt lysrör med medelhög till hög effekt som normalt används för allmän belysning med takarmaturer i butik, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. Den har utformats för användning med både elektromagnetiska och elektroniska HF-driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Ljuskällans tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket driftdon som används
- Kortare livslängd för ljuskällan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	2G11 [2G11]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W


Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	18,0 W
Lampström (nom)	0,375 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 stift

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423262
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150070668340
Beskrivning av lokal kod	8344702
Beställningsnummer	70668340


Materialnummer (12NC)	927903008370
Lokal kod	8344702
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500706683
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500710734

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25

