



MASTER PL-L 4 Pinos

MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

A MASTER PL-L é uma lâmpada fluorescente compacta linear de média a alta wattagem, normalmente usada em aplicações de iluminação geral de teto em lojas, hotéis e escritórios que precisam de níveis de luz mais elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante o excelente desempenho da aplicação, proporcionando mais luz e eficiência que a tecnologia de curvatura. Foi projetada para operação com reator eletromagnético ou eletrônico de alta frequência e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe rápido.

Avisos e Segurança

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	2G11 [2G11]	81 lm/W	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Color rendering index (CRI)	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 hora(s)	82	
Dados técnicos de luz		Dados elétricos e de operação	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Consumo de energia	36,3 W
Fluxo luminoso	2.850 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,435 A
Designação da cor	Branco incandescente	Controles e dimerização	
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,463	Regulável	Sim
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,42	Aprovação e aplicação	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	Classe de eficiência energética	G

MASTER PL-L 4 Pinos


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	37 kWh
Número de registro EPREL	423269

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25
Nome do produto completo	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25
Full EOC	871150070673740
Descrição do código local	LAMP FLUOR COMP NI PL-L/4P 36W/827


Código de encomenda	927903408270
Nº do material (12NC)	927903408270
Código local	PL-L/4P 36W/827
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500706737
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
EAN/UPC - caixa	8711500710857

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

