



Actinic BL PL-S/PL-L

Insect PL-L 36W /10

Лампы Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S и PL-L имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды. Лампы доступны в различных форм-факторах (прямые (T5, T8, T12), кольцевые (TL-E) и компактные (PL-S/PL-L)) и с различной мощностью, что дает возможность использовать их в любых инсектицидных системах.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация		Ток лампы (ном.)		0,435 A
Цоколь	2G11 [2G11]	Напряжение (ном.)		106 Вт
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	11 000 часов	Напряжение (ном.)		106 Вт
Технические характеристики освещения		Механические компоненты и корпус		
Код цвета	210 [leadfree 360 glass (10)]	Форма колбы		2xT16
Координата цветности X (ном.)	220	Соответствие требованиям и область применения		
Координата цветности Y (ном.)	215	Содержание ртути (Hg) (макс.)		2,1 mg
Снижение УФ-потока после 2000 ч	15 %	Содержание ртути (Hg) (ном.)		2,0 mg
Снижение УФ-потока после 5000 ч	20 %			
Эксплуатационные и электрические характеристики				
Энергопотребление	36 В			

Actinic BL PL-S/PL-L

УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	8,5 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	Insect PL-L 36W /10
Полное название продукта	Insect PL-L 36W /10
Полный код продукта	871150026481740
Код заказа	927903421007


Материал № (12NC)	927903421007
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500264817
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500264824

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 мм	39 мм	20,0 мм	384,2 мм	410 мм	416,6 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

