



MASTER PL-C 2 stift

MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C är ett effektivt kompakt ysrör med medelhög effekt som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. Philips patenterade bryggeteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G24D-1 [G24d-1]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	92 %
LSF 8 000 tim specificerat	78 %

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	925 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	925 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	69 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	87 %
LLMF 6 000 tim specificerat	83 %

LLMF 6 000 tim specificerat	81 %
-----------------------------	------

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	13.4 W
Lampström (nom)	0,170 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	2P [2-stifts]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh

MASTER PL-C 2 stift


Produktdata

Fullständig produktkod	871150062084270
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500620842
Beställningsnummer	62084270
E-nummer	8344910
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927904883040
Nettovikt (stycke)	53.600 g
ILCOS kod	FSQ-13/30/1B-I-G24d=1

Varning och Säkerhet


Måttskiss




PL-C 13W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

Fotometriska data




Ljusfärg /830




Ljusfärg /830

MASTER PL-C 2 stift

Livslängd



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

