



PL-C Cluster 2-Pin Base

PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran salida de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GX23-2 [GX23-2]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4100 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	62 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	12,7 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,285 A


Controles y atenuación	
Regulable	No

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,4 mg

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nombre del producto completo	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027637700
Código del pedido	927904984062
N.º de material (12NC)	927904984062
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500276377
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500275950


PL-C Cluster 2-Pin Base

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	80,7 mm	99,0 mm	121,6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lifetime




Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

PL-C Cluster 2-Pin Base

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

