



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C merupakan lampu neon kompak yang efisien dengan daya sedang, biasanya digunakan dalam lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Versi 2 pin ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear elektromagnetik dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out.

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dengan control gear elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan elektrik cahaya lampu dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti suhu ambien dan posisi pengoperasian lampu
- Peredupan tidak mungkin dilakukan
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI)	
Tutup-Dasar	G24d-3	80	
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	10.000 jam		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode Warna	865 [CCT of 6500K]	Konsumsi Daya	26,5 W
Flux Cahaya	1.740 lm	Arus Lampu (Nom)	0,335 A
Penandaan Warna	Cool Daylight		
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Kontrol dan Peredupan	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	66 lm/W	Dapat diredupkan	Tidak
		Penyetujuan dan Aplikasi	
		Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,4 mg

MASTER PL-C 2 Pin

Penggunaan Energi kWh/1000 h	32 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
Nama lengkap produk	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
Kode produk lengkap	871869960680000
Kode urutan	927906186565


No. Material (12NC)	927906186565
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718699606800
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
EAN/UPC - Kantung	8718699606824

Dimensional drawing




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Lifetime

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

