

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

## MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-C Xtra egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások általános mennyezeti világítására szolgál. A MASTER PL-C Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, mivel élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-C lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelőfűtéssel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

### Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

### Termék adatok

| Általános információ | |
|---|---|
| **Fejelés - foglalat** | G24Q-3 [G24q-3] |
| **Fényárammérési referencia** | Sphere |

| Technikai adatok | |
|---|---|
| **Színkód** | 840 [CCT of 4000K] |
| **Fényáram** | 1 800 lm |
| **Színmegjelölés** | Hideg fehér (CW) |
| **Színérték X koordinátája (névleges)** | 0,38 |
| **Színérték Y koordinátája (névleges)** | 0,38 |
| **Korrelált színhőmérséklet (névl.)** | 4000 K |
| **Fényhasznosítás (névleges) (névleges)** | 75 lm/W |
| **Színvisszaadási index (CRI)** | 80 |

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin


| Működtetés és elektronika | |
|---|---|
| **Teljesítményfelvétel** | 27,5 W |
| **Fényforrás árama (névleges)** | 0,300 A |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás | |
|---|---|
| **Szabályozható** | Igen |

| Tanúsítvány és alkalmazási területek | |
|---|---|
| **Energiahatékonysági osztály** | G |
| **Higanytartalom (Hg) (maximum)** | 3 mg |
| **Higanytartalom (Hg) (névleges)** | 3,0 mg |
| **Energiafogyasztás kWh/1000 óra** | 28 kWh |
| **EPREL-regisztrációs szám** | 423292 |


| Termékadatok | |
|---|---|
| **A termék megrendelési neve** | MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| **Teljes terméknév** | MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC |
| **Full EOC** | 871150089892070 |
| **Rendelési kód** | 89892070 |
| **Cikkszám (12NC)** | 927906384014 |
| **Számláló – mennyiség csomagonként** | 1 |
| **EAN/UPC – termék/csomagolás** | 8711500898920 |
| **Számláló – csomag külső dobozonként** | 50 |
| **EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás** | 8711500898944 |

## Méretezett rajza




| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm | 130,7 mm | 149,0 mm | 163,9 mm |


## Fotometriai adatok





**Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX**

# MASTER PL-C Xtra 4 Pin


## Élettartam




**Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX**




**Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX**




**Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX**

**Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX**

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.