



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C egy magas hatásfokú, közepes áramfelvételű, kompakt fénycső, amely elsősorban általános mennyezeti világításra használható kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások esetén. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelfűtéses ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejjel készül.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	G24Q-1 [G24q-1]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Technikai adatok	
Színkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	900 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	900 lm
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	72 lm/W
Színvisszaadási index (névleges)	82
LLMF 2000 óra névleges	92 %
LLMF 4000 óra névleges	87 %

LLMF 6000 óra névleges	83 %
LLMF 8000 óra névleges	81 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítmény (névleges)	13.0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Hőmérséklet	
Tervezési hőmérséklet (névleges)	28 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	igen
Mechanika és tokozás	
A foglalat adatai	4P
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg


MASTER PL-C 4 Pin

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	15 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871150062331770
A termék megrendelési neve	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - termék	8711500623317
Rendelési kód	62331770

Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	50
Anyagszám (12NC)	927907183040
Nettó tömeg (darab)	49,900 g
ILCOS Code	FSQ-13/30/1B-E-G24q=1

Figyelmeztetések és biztonság

Méretezett rajza




PL-C 13W/830/4P


Product

MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometriai adatok



Fényszín /830



Fényszín /830

MASTER PL-C 4 Pin

Élettartam



LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram

