



# MASTER PL-C 4 Broches

## MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24Q-3 [ G24q-3]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1800 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	67 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Dépréciation à 5000 h	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	26.0 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

# MASTER PL-C 4 Broches

## Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P
---------------------------	----

## Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh


## Données logistiques

Code de produit complet	87115006233570
Nom du produit pour commande	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500623355
Code de commande	62335570
Local Code	PLC26W8304P
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927907383040
Poids net (pièce)	60,400 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

## Mises en garde et sécurité

### Schéma dimensionnel




PL-C 26W/830/4P


### Product

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Données photométriques



Couleur /830



Couleur /830

# MASTER PL-C 4 Broches

## Durée de vie



LDLE\_PLC4P\_0002-Life expectancy diagram

