



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 8kh vlg specs	
Lampvoet	G24Q-3 [ G24q-3]		81 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Power (Rated) (Nom)	26.0 W
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %	Lampstroom (nom.)	0,335 A
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %	<b>Temperatuur</b>	
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %	Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom (nom.)	1800 lm	<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm	Lampvoetinformatie	4P
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	67 lm/W	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %		
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %		
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	83 %		


# MASTER PL-C 4 Pin

Energieverbruik kWh/1000 uur	29 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150062335570
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500623355
Bestelcode	62335570

Local Code	PLC26W8304P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927907383040
Netto gewicht (per stuk)	60,400 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

## Waarschuwingen en veiligheid

### Maatschets




PL-C 26W/830/4P


### Product

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Fotometrische gegevens



Lichtkleur /830



Lichtkleur /830

# MASTER PL-C 4 Pin

## Levensduur



LDLE\_PLC4P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC4P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC4P\_0001-Lumen maintenance diagram

