



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C merupakan lampu neon kompak yang efisien dengan daya sedang, biasanya digunakan dalam lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Versi 4 pin ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear HF elektronik yang terintegrasi dengan prapemanasan dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out.

Warnings and Safety

- Karakteristik teknis dan elektrik cahaya lampu dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti suhu ambien dan posisi pengoperasian lampu serta penerapan control gear HF
- Masa pakai lampu lebih singkat bila sering diaktifkan/dinonaktifkan dan elektroda yang dipanaskan dengan kurang baik
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tutup-Dasar	G24Q-3 [G24q-3]	Konsumsi Daya	26,0 W
Nominal masa pakai	10.000 jam	Arus Lampu (Nom)	0,335 A
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Kode Warna	840 [CCT of 4000K]	Dapat diredupkan	Ya
Flux Cahaya	1.800 lm	Penyetujuan dan Aplikasi	
Penandaan Warna	Cool White (CW)	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,4 mg
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Penggunaan Energi kWh/1000 h	29 kWh
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	67 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	82		

MASTER PL-C 4 Pin

Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nama lengkap produk	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Kode produk lengkap	871150062336200
Kode urutan	927907384002
No. Material (12NC)	927907384002


Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500623362
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
EAN/UPC - Kantung	8711500716057

Dimensional drawing




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lifetime




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

