



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de media potencia y eficaz, que se usa típicamente en luminarias descendentes para la iluminación de comercios, hotelería y aplicaciones de oficina. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia (HF) electrónicos con precalentamiento incorporado y cuenta con una base de lámpara a presión.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF 6000h nominal, horiz.	
Base de casquillo	G24Q-3 [G24q-3]	LLMF 8000h nominal, horiz.	81 %
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	13000 h	Mecánicos y de carcasa	
LSF precald 2.000h nom, 3h	99 %	Potencia (nominal)	26.0 W
LSF precald 4.000h nom, 3h	98 %	Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A
LSF precald 6.000h nom, 3h	97 %	Temperatura	
LSF precald 8.000h nom, 3h	90 %	Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Controles y regulación	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]	Regulable	Sí
Flujo lumínico (nom.)	1800 lm	Aprobación y aplicación	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1800 lm	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Designación de color	Blanco frío (CW)	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67 lm/W		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82		
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %		
LLMF 4000h nominal, horiz.	87 %		

MASTER PL-C 4 Pin


Datos de producto

Código de producto completo	871150027634600
Nombre del producto del pedido	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC
EAN/UPC - Producto	8711500276346
Código de pedido	927907384004
Cantidad por paquete	1

Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927907384004
Peso neto (pieza)	60.400 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

Advertencias y seguridad

Plano de dimensiones




PL-C 26W/840/4P


Product

MASTER PL-C. 26W/840/4P 1CT/5X10CC

Datos fotométricos



LDPB_PLC4P_840-Spectral power distribution B/W



LDPO_PLC4P_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-C 4 Pin

Lifetime



LDLE_PLC4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC4P_0001-Lumen maintenance diagram

