



MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. MASTER PL-L Xtra Polar-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal zo lang is als die van een standaard MASTER PL-L-lamp, en hun zeer lage vroegtijdige uitvalspercentages. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	4.800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	55,0 W
Lampstroom (nom.)	0,550 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Keurmerken en classificaties


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	61 kWh

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25
Volledige productnaam	MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150026784940


Bestelcode	26784940
Materiaalnr. (12NC)	927908983015
Lokale code	PLLXTRAPOL55830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500267849
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500267856

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/ 830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25

