



# Purificação de ar e água PL-L

## TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

As lâmpadas TUV PL-L são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. O tamanho compacto da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV PL-L proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Graças à base de lâmpada de extremidade única, a substituição de lâmpadas é fácil.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11
Vida útil (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	20 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	90 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,8 A
Tensão (Nom.)	115 V


Tensão (Nom.)	115 V
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	2xT16
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
UV	
Radiação UV-C às 100 h	28,1 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

## Purificação de ar e água PL-L

Nome do produto completo	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Código do produto completo	871150088829740
Código de encomenda	88829740
N.º material (12NC)	927909804007
Numerador – Quantidade por embalagem	1


EAN/UPC – Produto/caixa	8711500888297
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500888303

### Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

