



# MASTER PL-T TOP 4 Pin



## MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Patice krytky                                | GX24Q-2 [GX24q-2]  |
| Referenční měření toku                       | Sphere             |
| Světelné technické                           |                    |
| Kód barvy                                    | 840 [CCT of 4000K] |
| Světelný tok                                 | 1 160 lm           |
| Barevné konstrukce                           | Studená bílá (CW)  |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38               |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38               |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4000 K             |

| Měrný výkon (jmen.) (min.) | 67 lm/W |
|----------------------------|---------|
| Index podání barev (CRI)   | 80      |
| Provozní a elektrické      |         |
| Spotřeba energie           | 18,7 W  |
| Proud zdroje (jmen.)       | 0,220 A |
| Řízení a stmívání          |         |
| Stmívatelné                | Ano     |

## MASTER PL-T TOP 4 Pin

### Certifikace a použití


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti      | G      |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 1,4 mg |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 19 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423325 |

### Označení a balení

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Objednací název produktu | MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| Celý název výrobku       | MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871150088941670 |
| Objednací kód                    | 88941670        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927910884069    |
| Místní kód                       | PLTTOP1884      |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500889416   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50              |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500889430   |

### Rozměrové výkresy




| Product                                | D (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX | 41 mm   | 71,7 mm | 96,0 mm | 111,7 mm |

### Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX


## MASTER PL-T TOP 4 Pin

### Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

