



MASTER PL-T TOP 4 stift

MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips amalgamteknik garanterar optimala prestanda i miljöer med varierande temperatur, vilket ger betydligt högre ljusflöde och effektivitet. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information		LLMF 6 000 tim specificerat	
Socket	GX24Q-3 [GX24q-3]	LLMF 6 000 tim specificerat	85 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h	LLMF 6 000 tim specificerat	84 %
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %		
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %		
LSF varm 8000tim Spec[3t]	90 %		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Ljusflöde (nom)	1800 lm	Lampström (nom)	0,335 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1725 lm		
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Temperatur	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Temperatur (nom)	28 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	66 lm/W		
Färgåtergivningindex (nom)	>80	Styrenheter och dimring	
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %	Dimbara	Ja
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %		
		Mekanik och armaturhus	
		Socketinformation	4P [4-stifts]
		Användning och godkännande	
		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A


MASTER PL-T TOP 4 stift

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	30 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150088944770
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500889447
Beställningsnummer	88944770

E-nummer	8345233
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927911383069
Nettovikt (stycke)	64,000 g
ILCOS kod	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3

Varning och Säkerhet

Måttskiss




PL-T TOP 26W/830/4P A


Product

MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometriska data



Ljutfärg /830



Ljutfärg /830

MASTER PL-T TOP 4 stift

Livslängd



LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram



LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

