



MASTER PL-T TOP 4 Pinos

MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-T TOP é uma eficiente lâmpada fluorescente compacta, normalmente usada em aplicações de downlight geral em lojas, hotéis e escritórios que precisam de níveis de luz mais elevados. A tecnologia de amálgama da Philips garante excelente desempenho em aplicações com grande variação de temperatura, possibilitando níveis de saída e eficiência consideravelmente mais altos. A versão de quatro pinos foi projetada para uso com reator eletrônico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe rápido.

Avisos e Segurança

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX24Q-4 [GX24q-4]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo luminoso	3.000 lm
Designação da cor	Branco incandescente
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,463
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,42

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	80 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	42,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,320 A

MASTER PL-T TOP 4 Pinos

Controles e dimerização

Regulável	Sim
-----------	-----

Aprovação e aplicação


Classe de eficiência energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
Número de registro EPREL	423330

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150027208970
Descrição do código local	LAMPADA FLUORESCENTE PLT4P42W/ 827NG
Código de encomenda	927912282769
Nº do material (12NC)	927912282769
Código local	PLT4P42W/827NG
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500272089
Numerador SAP — Embalagens por exterior	50
EAN/UPC - caixa	8711500560155

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm


Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pinos


Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

