



# MASTER PL-T 2 stift

## MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24D-2 [ GX24d-2]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6500 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
LSF 2 000 tim specificerat	99 %
LSF 4 000 tim specificerat	98 %
LSF 6 000 tim specificerat	92 %
LSF 8 000 tim specificerat	78 %

Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	67 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	87 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %

LLMF 6 000 tim specificerat	81 %
-----------------------------	------

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampström (nom)	0,225 A

Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	2P [ 2-stifts]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh

# MASTER PL-T 2 stift


## Produktdata

Fullständig produktkod	871150061050870
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500610508
Beställningsnummer	61050870
E-nummer	8345185
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927914383071
Nettovikt (stycke)	59,000 g
ILCOS kod	FSM-18/30/1B-I-GX24d=2

## Varning och Säkerhet

### Måttskiss




PL-T 18W/830/2P M


### Product

MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

### Fotometriska data



Ljusfärg /830



Ljusfärg /830

# MASTER PL-T 2 stift

## Livslängd



LDLE\_PLT2PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT2PN\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLT2PN\_0001-Lumen maintenance diagram

