



MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-2 [GX24q-2]
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 200 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	67 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	16,5 W
Lampun virta (nim.)	0,225 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

MASTER PL-T 4-nastainen

Merkinnät ja luokitukset


Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX
Koko tuotenimi	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150055982170
Paikallisen koodin kuvaus	4923312


Tilauskoodi	55982170
Tuotekoodi (12NC)	927914482771
Paikallinen koodi	4923312
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500559821
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
EAN/UPC – laatikko	8711500559845

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-nastainen

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

