



MASTER PL-T 4 stift

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24Q-2 [GX24q-2]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	1200 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1200 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	67 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %

LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lampström (nom)	0,225 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh


MASTER PL-T 4 stift

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150055982170
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500559821
Beställningsnummer	55982170
E-nummer	8345196

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927914482771
Nettovikt (stycke)	58,000 g
ILCOS kod	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2

Varning och Säkerhet

Måttskiss




PL-T 18W/827/4P M


Product

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

Fotometriska data





Ljusfärg /827



Ljusfärg /827


MASTER PL-T 4 stift

Livslängd



LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

