



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/ uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-2 [GX24q-2]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %

Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lampstroom (nom.)	0,210 A
Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg


MASTER PL-T 4 Pin

Energieverbruik kWh/1000 uur	20 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150061099770
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500610997
Bestelcode	61099770

Local Code	PLT18W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927914484071
Netto gewicht (per stuk)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/40/1B-E-GX24q=2

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




PL-T 18W/840/4P M

Product

MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX


Fotometrische gegevens




LDPO_PLT4PN_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-T 4 Pin

Levensduur



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

