



# MASTER PL-T 4 stift

## MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1800 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1725 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	66 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %

LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	24.0 W
Lampström (nom)	0,300 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [ 4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh

# MASTER PL-T 4 stift


## Produktdata

Fullständig produktkod	871150061120870
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500611208
Beställningsnummer	61120870
E-nummer	8345201

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927914683071
Nettovikt (stycke)	64,000 g
ILCOS kod	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3

## Varning och Säkerhet

### Måttskiss




PL-T 26W/830/4P M


### Product

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Fotometriska data



Ljutfärg /830




Ljutfärg /830

# MASTER PL-T 4 stift

## Livslängd



LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

