



MASTER PL-T 4-Pin

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GX24Q-4 [GX24q-4]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	3200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3050 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	74 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	88 %
LLMF 6000 timer, målt	86 %
LLMF 8000 timer, målt	84 %

LLMF 12000 timer, målt	81 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	41.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,320 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	45 kWh

MASTER PL-T 4-Pin


Produktdata

Fullstendig produktkode	871150056002570
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500560025
Bestillingskode	56002570
El-nummer	3820709
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927914882771
Nettovekt (stykk)	83,000 g
ILCOS Code	FSMH-42/27/1B-L/P-GX24q=4

Warnings and safety

Målskisse




PL-T 42W/827/4P M


Product

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

Fotometriske data




Fargekode /827




Fargekode /827

MASTER PL-T 4-Pin

Levetid



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

