



MASTER PL-T 4 stift

MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GX24Q-5 [GX24q-5]
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h
LSF varm 2000tim Spec. [3t]	99 %
LSF varm 4000tim Spec. [3t]	98 %
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %
LSF varm 8000tim Spec[3t]	90 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	4300 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	4200 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	75 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	>80
LLMF 2 000 tim specificerat	92 %
LLMF 4 000 tim specificerat	88 %
LLMF 6 000 tim specificerat	86 %
LLMF 6 000 tim specificerat	84 %

LLMF 12 000 tim specificerat	81 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	56.0 W
Lampström (nom)	0,325 A
Temperatur	
Temperatur (nom)	28 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4P [4-stifts]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	59 kWh

MASTER PL-T 4 stift


Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061140670
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500611406
Beställningsnummer	61140670
E-nummer	8345213

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927914983071
Nettovikt (stycke)	101,000 g
ILCOS kod	FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5

Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftodon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




PL-T 57W/830/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Fotometriska data



Ljusfärg /830



Ljusfärg /830

MASTER PL-T 4 stift

Livslängd

