



TL-D consumer products



TL-D 36W/840 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	3 350 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	93 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36,8 W

Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423382
Označení a balení	
Objednací název produktu	TL-D 36W/840 1PP/10
Celý název výrobku	TL-D 36W/840 1PP/10
Full EOC	871150062268625


TL-D consumer products

Objednací kód	62268625
Číslo materiálu (12NC)	927921084022
Místní kód	TLD3684BL
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500622686


Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500622815

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/840 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm




Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/840 1PP/10

Životnost



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

TL-D consumer products

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

