



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super80 -lampulla on hyvä valotehokkuus ja värintoistoindeksi. Lisäksi lampussa on alhainen elohopeapitoisuus. Sopii TL-D-valaisimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	1 000 lm
Värimerkki	Hehkulamppu, valkoinen
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	15,5 W


Lampun virta (nim.)	0,340 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	16 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423405
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25
Koko tuotenimi	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25
Full EOC	871150070278440

MASTER TL-D Super 80

Paikallisen koodin kuvaus	4922149
Tilauuskoodi	70278440
Tuotekoodi (12NC)	927922282714
Paikallinen koodi	4922149
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500702784
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500722287

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

