



TL5 consumer products



TL5 HE 14W WW 1PP/10

A TL5 lamp is 40% thinner and 5 cm shorter than corresponding TL-D lamp. The lamps are available in 3 wattages and in 2 colors (warm white and cool white).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	0,165 A	
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Řízení a stmívání	
Referenční měření toku	Sphere	Stmívatelné	Ano
Světelné technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Světelný tok	1 200 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	G
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Registrační číslo databáze EPREL	423442
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	82	Objednávací název produktu	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Spotřeba energie	14,0 W	Full EOC	871150089717625

TL5 consumer products

Objednací kód	89717625
Číslo materiálu (12NC)	927926083032
Místní kód	TL5HE1483
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500897176

Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500897183

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 14W WW 1PP/10	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 14W WW 1PP/10

Životnost



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

