



TL5 consumer products



TL5 HE 14W WW 1PP/10

O lampă TL5 este cu 40% mai subțire și cu 5 cm mai scurtă decât o lampă TL-D corespunzătoare. Lămpile sunt disponibile în 3 puteri/wataje și 2 culori (alb cald și alb rece).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	1.200 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	14,0 W


Curent lampă (nom.)	0,165 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423442
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL5 HE 14W WW 1PP/10
Numele complet al produsului	TL5 HE 14W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Full EOC	871150089717625
Cod de comandă	89717625
Număr material (12NC)	927926083032
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500897176


Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500897183

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 14W WW 1PP/10	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 14W WW 1PP/10

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 14W WW 1PP/10

