



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 200 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	14,0 W
lyskildestrom (nom.)	0,165 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registreringsnummer	423443
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40
Full EOC	871150063938755
Bestillingskode	63938755


Materialenr. (12NC)	927926083055
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500639387
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8711500867469

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

