

MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G5 [G5]		0,165 A
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Lichtregelung und Dimmen	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	1.900 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,463	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	EPREL Registrierungsnummer	423449
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40
Energieverbrauch	20,8 W	Gesamt-Produktcode	871150064320955

MASTER TL5 HE


Bestellcode	64320955
Material-Nr. (12NC)	927926282755
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643209

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867537

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40

