



TL5 consumer products



TL5 HE 28W WW 1PP/10

A TL5 lamp is 40% thinner and 5 cm shorter than corresponding TL-D lamp. The lamps are available in 3 wattages and in 2 colors (warm white and cool white).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	0,170 A	
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Řízení a stmívání	
Referenční měření toku	Sphere	Stmívatelné	Ano
Světelné technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Světelný tok	2 675 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Třída energetické účinnosti	F
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Registrační číslo databáze EPREL	423459
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	82	Objednávací název produktu	TL5 HE 28W WW 1PP/10
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	TL5 HE 28W WW 1PP/10
Spotřeba energie	28,1 W	Full EOC	871150089725125

TL5 consumer products

Objednací kód	89725125
Číslo materiálu (12NC)	927926583032
Místní kód	TL5HE2883
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500897251

Číslování SAP – balení v krabíčce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500897268

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 HE 28W WW 1PP/10	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - TL5 HE 28W WW 1PP/10

Životnost



Life Expectancy Diagram - TL5 HE 28W WW 1PP/10

Life Expectancy Diagram - TL5 HE 28W WW 1PP/10

TL5 consumer products

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - TL5 HE 28W WW 1PP/10

