

MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Özellikler	na [Not Applicable]
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işık Akısı	2.675 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,38
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,38
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	96 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	28,1 W


Lamba Akımı (Nom)	0,170 A
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T5
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	29 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423537
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40
Tam ürün adı	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40

MASTER TL5 HE

Tam ürün kodu	871150063948655
Sipariş kodu	63948655
Malzeme No. (12NC)	927926584055
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500639486


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8711500867605

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40

