MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	3.315 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	34,9 W
Lampenstrom (Nom)	0,175 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	35 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423543

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL/40
Gesamt-Produktcode	871150063952355

MASTER TL5 HE

Bestellcode	63952355
Material-Nr. (12NC)	927927084055
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500639523

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500867681

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.