



MASTER TL5 HO Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		
Sockel	G5 [G5]	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	45000 h	
Systembeschreibung	High Output System (HO)	
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	100 %	
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	98 %	
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	97 %	
Strahlungsrückgang nach 2000h		96 %
LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.		95 %
Strahlungsrückgang nach 5000h		94 %
LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.		93 %
LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.		92 %
LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.		91 %
LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.		90 %
Elektrische Kenndaten		
Power (Rated) (Nom)	54.1 W	
Lampenstrom (Nom)	0,455 A	
Temperaturkenndaten		
Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C	
Dimmen		
Dimmbar	Ja	
Mechanische Kenndaten		
Sockelinformation	Grüne Platte	

MASTER TL5 HO Xtra

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	57 kWh


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150026352005
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20
EAN/UPC - Produkt	8711500263520

Bestellcode	26352005
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	20
Material-Nr. (12NC)	927929284026
Nettogewicht (Einzelteil)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1150

Hinweise

Abmessungsskizzen





Product

MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20

TL5 HO Xtra 54W/840

Photometrische Daten





Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840


MASTER TL5 HO Xtra

Lebensdauer



LDLE_TL5HO8Xa_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5HO8Xa_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL5HO8Xa_0003-Life expectancy diagram

LDLM_TL5HO8Xa_0001-Lumen maintenance diagram

