

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Caractéristiques	na [Not Applicable]

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	7.000 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	79,8 W
Courant lampe (nom.)	0,530 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	88 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40
Code EOC	871150064436755
Code de commande	64436755
Code 12NC	927929583018
Code de commande local	TL580W830IP

MASTER TL5 HO

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500644367
Conditionnement par carton	40


Codes EAN/UPC - Boîte	8711500644374

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.