



MASTER PL-S 4 Broches

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	2G7 [2G7]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	92 %
LSF Preheat 16000 h Rated	30 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	259 lm
Couleur	Blanc incandescent
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	52 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
Dépréciation à 2000 h	95 %

LLMF 4000 h Rated	92 %
Dépréciation à 5000 h	90 %
LLMF 8000 h Rated	88 %
LLMF 12000 h Rated	86 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	5.4 W
Courant lampe (nom.)	0,180 A

Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P

MASTER PL-S 4 Broches

Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871150026051270
Désignation Produit	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500260512
Code de commande	26051270
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927935482711
Poids net (pièce)	20,000 g
ILCOS Code	FSD-5/27/1B-E-2G7

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel




PL-S 5W/827/4P LM


Product

MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques




Couleur /827



Couleur /827

MASTER PL-S 4 Broches

Durée de vie



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

