



MASTER PL-S 2 Pinos

MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-S é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente de baixa potência, normalmente utilizada para fins decorativos e de orientação. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G23 [G23]
Vida útil até 10% de falhas (Nom.)	6500 h
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	86 %

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	900 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	893 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	82
Depreciação de 2000 horas	94 %
SLMF EM 4000 h nominal	91 %
Depreciação de 5000 horas	89 %

SLMF EM 8000 h nominal	86 %
------------------------	------

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	11.6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,155 A

Temperatura	
Temperatura de projeto (Nom.)	28 °C

Controles e regulação	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	2P

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh

MASTER PL-S 2 Pinos


Dados do produto

Código do produto completo	871150026109070
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – Produto	8711500261090
Código de encomenda	26109070
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	927936484011
Peso líquido (Peça)	43,000 g
ILCOS Code	FSD-11/40/1B-I-G23

Avisos e Segurança

Desenho dimensional





PL-S 11W/840/2P LM

Product


MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX

Dados fotométricos



MASTER PL-S 2 Pinos

Vida útil



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

