



MASTER PL-S 4 stift

MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S är ett effektivt kompaktlysrör med låg effekt, som normalt används för dekorativ belysning och orienteringsbelysning. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimala prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Produktdata

Allmän information		LLMF 12 000 tim specificerat	
Socket	2G7 [2G7]		86 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h	Drift och elektricitet	
LSF varm 2000tim Spec, [3t]	99 %	Power (Rated) (Nom)	11.6 W
LSF varm 4000tim Spec, [3t]	98 %	Lampström (nom)	0,160 A
LSF varm 6000tim Spec[3t]	97 %	Temperatur	
LSF varm 8000tim Spec[3t]	92 %	Temperatur (nom)	28 °C
LSF varm 16000tim Spec[3t]	30 %	Styrenheter och dimring	
Ljusteknik		Dimbara	Ja
Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]	Mekanik och armaturhus	
Ljusflöde (nom)	900 lm	Socketinformation	4P [4-stifts]
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	900 lm	Användning och godkännande	
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
Färgåtergivningindex (nom)	82	Produktdata	
LLMF 2 000 tim specificerat	95 %	Fullständig produktkod	871150026119970
LLMF 4 000 tim specificerat	92 %		
LLMF 6 000 tim specificerat	90 %		
LLMF 6 000 tim specificerat	88 %		

MASTER PL-S 4 stift


Beställningsprodukt	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500261199
Beställningsnummer	26119970
E-nummer	8344626
Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927936683011
Nettovikt (stycke)	41,000 g
ILCOS kod	FSD-11/30/1B-E-2G7

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt eventuellt HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Måttskiss




PL-S 11W/830/4P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm

Fotometriska data



Ljulfärg /830



Ljulfärg /830

MASTER PL-S 4 stift

Livslängd

