



PL-Q 2 Pin

PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GR8 [GR8]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
zfv syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfv syst 4000h jm. 3h cykl	96 %
zfv syst 6000h jm. 3h cykl	89 %
zfv syst 8000h jm. 3h cykl	73 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,6 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	90 %
zz systému 4000h jmen.	85 %
zz systému 6000h jmen.	82 %
zz systému 8000h jmen.	80 %
zz systému 12000h jmen.	79 %

zz systému 16000h jmen.	78 %
zz systému 20000h jmen.	77 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,195 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

PL-Q 2 Pin

Product Data

Úplný kód výrobku	871150026987425
Objednací název produktu	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500269874
Objednací kód	26987425
Local Code	PLQPRO168302P
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabičce

10

Materiál č. (12NC)

927939083040

Celková hmotnost (kus)


68,000 g

ILCOS Code

FSS-16/30/1B-I-GR8

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




PL-Q 16W/830/2P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Fotometrické údaje





Barva světla /830



Barva světla /830

PL-Q 2 Pin

Životnost



LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

