



PL-Q 2 Pin

PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 2-pinsversjonen er utformet for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GR8 [GR8]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	96 %
LSF 6000 h Rated	89 %
LSF 8000 h Rated	73 %

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	2050 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2050 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	73.2 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	90 %
LLMF 4000 timer, målt	85 %
LLMF 6000 timer, målt	82 %
LLMF 8000 timer, målt	80 %
LLMF 12000 timer, målt	79 %

LLMF 16000 timer, målt	78 %
LLMF 20000 timer, målt	77 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0.320 A

Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2P

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	34 kWh

PL-Q 2 Pin

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150027455725
Produktnavn for bestilling	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500274557
Bestillingskode	27455725
El-nummer	3820807
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	927939283040
Nettovekt (stykk)	127,000 g
ILCOS Code	FSS-28/30/1B-I-GR8

Warnings and safety


Målskisse

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

PL-Q 28W/830/2P

Fotometriske data

...





Fargekode /830

Fargekode /830

PL-Q 2 Pin

Levetid



LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

