



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	96 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	89 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	10 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	1 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	5000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	85
Kleurweergave-index (min.)	80
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %

Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	77 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	74 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	72 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	60.0 W
Lampstroom (nom.)	0,470 A

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	66 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150064261525
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500642615


MASTER TL5 Circular

Bestelcode	64261525
Local Code	TL5C60W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	927966084013

Netto gewicht (per stuk)	145,000 g
ILCOS Code	FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




TL5-C 60W/840

Product

MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10

Fotometrische gegevens



Lichtkleur /840

Lichtkleur /840

MASTER TL5 Circular

Levensduur



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

