

TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

TUV T5 lamps are single- or double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV T5 lamps offer constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	Single Pin
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	TUV
Ανάθεση χρωμάτων	- [Δεν καθορίζεται]
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	20 %
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	762 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	40 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,425 A
Τάση (ονομ.)	97 V
Τάση (ονομ.)	97 V

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T16 [T 16 mm]
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	14,8 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	TUV 36T5 SP NO/32
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 36T5 SP NO/32
Full EOC	871150064036999
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV36W/T5/4P-SP
Κωδικός παραγγελίας	64036999
Αρ. υλικού (12NC)	927970004099
Τοπικός κωδικός	TUV36W/T5/4P-SP

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500640369
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	32


EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500640376
-------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

