



# TL-D LIFEMAX Super 80

## TL-D 36W/865 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.


### Product data

| Informasi Umum                         |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tutup-Dasar                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nominal masa pakai                     | 15.000 jam                      |
| Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom) | 15.000 jam                      |
| Teknis Lampu                           |                                 |
| Kode Warna                             | 865 [CCT of 6500K]              |
| Penandaan Warna                        | Cool Daylight                   |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)           | 6500 K                          |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom)        | 85 lm/W                         |
| Indeks renderasi warna (CRI)           | 80                              |
| Pengoperasian dan Kelistrikan          |                                 |
| Konsumsi Daya                          | 36 W                            |
| Arus Lampu (Nom)                       | 0,440 A                         |
| Tegangan (Nom)                         | 103 V                           |
| Tegangan (Nom)                         | 103 V                           |
| Kontrol dan Peredupan                  |                                 |
| Dapat diredupkan                       | Ya                              |

| Mekanis dan Housing                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Bentuk Bohlam                         | T8                  |
| Penyetujuan dan Aplikasi              |                     |
| Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)          | 2,0 mg              |
| Data Produk                           |                     |
| Nama produk pesanan                   | TL-D 36W/865 1SL/25 |
| Nama lengkap produk                   | TL-D 36W/865 1SL/25 |
| Kode produk lengkap                   | 871150028563840     |
| Kode urutan                           | 927982286536        |
| No. Material (12NC)                   | 927982286536        |
| Numerator - Jumlah Per Pak            | 1                   |
| EAN/UPC - Produk/Kantung              | 8711500285638       |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 25                  |
| EAN/UPC - Kantung                     | 8711500285911       |


TL-D LIFEMAX Super 80

Dimensional drawing



| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 36W/865 1SL/25 | 28 mm   | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/865 1SL/25

Lifetime



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/865 1SL/25

TL-D LIFEMAX Super 80

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/865 1SL/25

